


Blocchi di contatti ausiliari istantanei

Consigliati per impiego corrente, montaggio ad aggancio frontale, 1 blocco per contattore

Collegamento	Utilizzo su contattori	Composizione	Riferimento	Peso
				kg
Viti-serrafilo	Tutti i contattori con viti-serrafilo	2 –	LA1-KN20	0,045
		– 2	LA1-KN02	0,045
		1 1	LA1-KN11	0,045
	Tutti i contattori con viti-serrafilo tranne i modelli basso assorbimento	4 –	LA1-KN40	0,045
		3 1	LA1-KN31	0,045
		2 2	LA1-KN22	0,045
1 3		LA1-KN13	0,045	
– 4	LA1-KN04	0,045		
Morsetti a molla	Tutti i contattori con morsetti a molla	2 –	LA1-KN203	0,045
		– 2	LA1-KN023	0,045
		1 1	LA1-KN113	0,045
	Tutti i contattori con morsetti a molla tranne i modelli basso assorbimento	4 –	LA1-KN403	0,045
		3 1	LA1-KN313	0,045
		2 2	LA1-KN223	0,045
1 3		LA1-KN133	0,045	
– 4	LA1-KN043	0,045		
Faston 1 clip da 6,35 o 2 x 2,8	Tutti i contattori con Faston	2 –	LA1-KN207	0,045
		– 2	LA1-KN027	0,045
		1 1	LA1-KN117	0,045
	Tutti i contattori con Faston tranne basso assorbimento	4 –	LA1-KN407	0,045
		3 1	LA1-KN317	0,045
		2 2	LA1-KN227	0,045
1 3		LA1-KN137	0,045	
– 4	LA1-KN047	0,045		


Con numerazione conforme alla norma EN 50012, montaggio ad aggancio frontale, 1 blocco per contattore

Viti-serrafilo con numerazione conforme alla norma EN 50012	Tutti i contattori tripolari + "NO" con viti-serrafilo tranne LP4 e LP5-K12	– 2	LA1-KN02M	0,045
		1 1	LA1-KN11M	0,045
	Tutti i contattori tripolari + "NO" con viti-serrafilo tranne LP4 o LP5-K06, K09 e K12	3 1	LA1-KN31M	0,045
		2 2	LA1-KN22M	0,045
		1 3	LA1-KN13M	0,045
	Tutti i contattori tetrapolari con viti-serrafilo tranne LP4 o LP5-K12	1 1	LA1-KN11P	0,045
Tutti i contattori tetrapolari con viti-serrafilo tranne LP4 o LP5-K09 e K12	2 2	LA1-KN22P	0,045	

Blocchi di contatti ausiliari temporizzati elettronici

Uscite a relè, con contatto a punto comune, ~ o = 240 V, 2 A massimo.
Tensione di comando 0,85...1,1 Uc.
Potenza massima commutabile 250 VA o 150 W.
Temperatura di funzionamento -10...+ 60 °C.
Tempo di riarmo: 1,5 s durante la temporizzazione, 0,5 s dopo la temporizzazione.

Montaggio ad aggancio frontale, 1 blocco per contattore

Tensione	Tipo	Gamma di temporizzazione	Composizione	Riferimento	Peso
V		s			kg
~ o = 24...48	Eccitazione	1...30	1	LA2-KT2E	0,040
~ 110...240	Eccitazione	1...30	1	LA2-KT2U	0,040